



FS24G

Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1050x400

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1850 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	400 mm
Tloušťka bočnice	1,50 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP41
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Uzávěr doplebart Bez zámku
Mechanická odolnost IK	IK07

Vybavení

Počet polí v šířce	4
Počet otvorů v desce příruby	8

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu Montáž na stěnu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	12
-----------------------	----

Materiál

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	800 A
-----------------	-------

Napětí

Jmenovité napětí	690 - 690 V
------------------	-------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----