



FS25E

Staande verdeler IP41, 1850 x 1300 x 275 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1850 mm
Breedte	1300 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP41
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Dubbelbaardsluiting Zonder slot
Slagvastheid IK	IK07

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	5
Aantal flensplaatopeningen	10

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	12
----------------------	----

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----