



FS25G

## Staaude verdeler IP41, 1850 x 1300 x 400 mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1850 mm |
| Breedte       | 1300 mm |
| Diepte        | 400 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

#### Veiligheid

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP41                               |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse I (geaard)      |
| Type slot                                  | Dubbelbaardsluiting<br>Zonder slot |
| Slagvastheid IK                            | IK07                               |

#### Samenstelling

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 5  |
| Aantal flensplaatopeningen  | 10 |

#### Installatie, montage

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage<br>Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                         |

#### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| RAL-code                | 7035          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |

#### Samenstelling

|                      |    |
|----------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 12 |
|----------------------|----|

#### Materiaal

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

#### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 2   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|