



WMV783L

**1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 symbole lumière**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
---------------------------	-----------------

**Matière**

Matériau	Duroplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	20 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	20 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Textes**

Impression	Avec symbole « Éclairage »
------------	----------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----