



47413512



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld AP W.1 polarweiß

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß
RAL Nummer 9010
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 76 mm
Breite 76 mm
Tiefe 63 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss
Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein
Mit Signallampe Nein
Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein
Stoßfestigkeit IK IK05
IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
--------------	-----------------------

Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
--------------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----
