



47413512



### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

#### Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 63 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 12 mm

#### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

#### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ano

#### Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

#### Kapacita

Počet modulů 1

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

#### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

#### Identifikace

S potiskem Ne

---

**Texty**

Kryt	Kompletní pouzdro
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis
Svorka	S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano