Tehnički list proizvoda
M54419010



M54419010

Unutrašnji ugao, LF 60x60 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Pribor	
Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
Postavke	
Ugaoni domet	90 - 90
Dimenzije	
Visina	60 mm
Širina	60 mm
Materijali	
Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Sigurnost	
Otpornost na udarce IK	IK07
Standardi	
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-5 - 60 °C
Oprema	
Sa zaštitnim filmom	Ne
Konfiguracija	
Preklapanje	Ne