



WH36226249A

**robusto + face IP21: Interr. à clé S0/2p/0-1-0-1/sans cyl. pour combin. Alumin.**

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Aluminium       |
| Code RAL              | 9006            |
| Finition              | Mat             |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Laqué           |

##### Identification

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 86 x 86 mm |
| Profondeur de montage                | 55 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 27 mm      |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

##### Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

##### Textes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                   |
| Éclairage            | Sans éclairage (non éclairable)     |
| Type de commutation  | Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|