



Umschalter 1 polig Manuel-0-Auto

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl	1
Polart	1P

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	8 kA

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	660 - 660 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	690 V

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Höhe	85 mm
Tiefe	64 mm

Ausstattung

Anzahl Schliesserkontakte	0
Anzahl Öffnerkontakte	0

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm ²

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja