



WMV783N

1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Nuit
Matériau	Duroplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	20 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui