



WMV783N

1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir

Matière

Couleur Nuit

Matériau Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 20 mm

Largeur 30 mm

Profondeur 20 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui