



WH27140400C



kallysto.pro encastré complet: 2x poussoir lumineux F-O Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 20 %

Finition fond profilé (installation) Mat

Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 46 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Optique

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne enfichable

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Plaques centrales La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir

Inscription Sans inscription

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Textes

Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----