



ESR2339010

Steckdose 2-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	45 mm
Tiefe	40 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm

Konnektivität

Montageart	Rastec 45® Schnappbefestigung
------------	----------------------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	ohne Abdeckung
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja