



ESR2339010

**Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 90 mm

Šířka 45 mm

Hloubka 40 mm

Počet jednotek 2

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 45 mm

**Konektivita**

Druh montáže Rastec 45°  
Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ano

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

Předem vybaveno 2x zásuvka

**Kryt, dveře**

Typ víka Bez víka

**Kapacita**

Počet modulů 4

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

**Identifikace**

S potiskem Ne

**Texty**

Kryt Žádný kryt

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano