



ZB333Q25A

Komplettschrank, universZ, 2ZP, 3-Pkt, VT5, APZ, SLS 50A, ESA, 1100x800x205mm, IP44

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

##### Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerplätze <=63 A	2
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	5
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

##### Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

##### Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

##### Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

##### Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene Klemme

##### Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abbildungen | Zeichnungen

