



**Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 allum.**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Funzioni**

Con termostato per ambienti Si

**Serie**

Altezza 17 mm

Larghezza 56,40 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento 6

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Si

**Materiali**

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

Materiale Materiale termoplastico

finitura superficiale Vellutato

**Accessori**

Con campo per l'etichetta Si

**Schermo**

Con display Si

**Testo**

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura  
Con funzione di protezione valvola

Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Protezione Con protezione antismontaggio

Temperatura Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si