



WMV783S

1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 symbole sonnette

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
---------------------------	-----------------

Matière

Matériau	Duroplastique
----------	---------------

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur	20 mm
---------	-------

Largeur	30 mm
---------	-------

Profondeur	20 mm
------------	-------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Textes

Impression	Avec symbole « Sonnette »
------------	---------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----