



WMV783S

**1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 symbole sonnette**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Bouton poussoir

**Matière**

Matériau Duroplastique

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 20 mm

Largeur 30 mm

Profondeur 20 mm

**Connectivité**

Type de montage Fixation par serrage

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui