



TYA670D



**Schnittstelle KNX/EIB-DALI, REG 4M**

**Technische Eigenschaften**

**Ausstattung**

Web server Ja

**Spannung**

Betriebsspannung 240 - 240 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

**Konnektivität**

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA 0,15 VA

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle 1

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur 5 - 45 °C

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Ja

**Abmessungen**

Breite 72 mm

Abmessungen 90 x 72 mm

Tiefe 70 mm

Breite in Teilungseinheiten 4

**Texte**

Spannung Als DALI-Master und Spannungsversorgung für DALI-Geräte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja