



TYA670D



Schnittstelle KNX/EIB-DALI, REG 4M

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server Ja

Spannung

Betriebsspannung 240 - 240 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Leistung

Leistungsaufnahme VA 0,15 VA

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 45 °C

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Abmessungen

Breite 72 mm

Abmessungen 90 x 72 mm

Tiefe 70 mm

Breite in Teilungseinheiten 4

Texte

Spannung Als DALI-Master und Spannungsversorgung für DALI-Geräte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja