



B04106



**Centralino 54 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 54 W**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Corrente**

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

**Equipaggiamento**

Numero di file	3
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	54
------------------	----

**Serie**

Altezza	650 mm
Larghezza	455 mm
Profondità	135 mm
Larghezza di montaggio	455 mm

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
--------------------------------------	---

**Serie**

Profondità di installazione	77 mm
Numero di unità in larghezza	18

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Plastica
Codice RAL	9016
Colore	Bianco

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

**Materiali**

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK09
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	650 °C

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

