




10418935

## Opbouwbehuizing 1-v, berker R.3, zwart

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Zwart       |
| RAL-code                | 9005        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Hoogte       | 83 mm |
| Breedte      | 83 mm |
| Diepte       | 42 mm |
| Inbouwdiepte | 37 mm |

#### Samenstelling

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

#### Installatie, montage

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |
| Gemonteerd op           | Oppervlaktemontage       |

#### Toebehoren

|               |     |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor montage op brandbare ondergrond<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Geschikt voor

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Serie berker R.x<br>Serie berker R.3 |  |
|--------------------------------------|--|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|