



20297103

**Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, alu matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	2 A
Max. Schaltstrom	5 A

**Spannung**

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Einstellungen**

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	50 mm

**Bildschirm**

Mit Display	Nein
-------------	------

**Ausstattung**

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Temperaturregler für Wärmepumpe
Fühlerart	Bimetall
Mit Heizung	Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Anschluss**

Kontaktart	2-Weg
------------	-------

**Kompatibilität**

Art der HLK-Steuerung	Heizung Kühlung
-----------------------	--------------------

**Einsatzbedingungen**

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

**Texte**

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Aufdruck	Mit Aufdruck

---

**Nachhaltigkeit**

---

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

---