



B6012007030B

Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 60x120mm steingrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	65 mm
Breite	126 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	5791 - 5791 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	30
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja