



FL017TW

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	400 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	210 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe I
Résistance aux chocs IK	IK08

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Acier inoxydable
Traitement de surface	Poncé
Matière	Acier inoxydable

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui