



VDR06059005

**Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| S ochranným rámem na koberce | Ano |
| S prostorem pro koberec      | Ano |

**Rozměry**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Vestavěná hloubka              | 60 mm  |
| Vestavěný průměr               | 215 mm |
| Vnější průměr                  | 234 mm |
| Tloušťka prohlubně pro koberec | 5 mm   |

**Konfigurace**

|   |     |
|---|-----|
| Instalační velikost (podlahová instalace) | R06 |
|---|-----|

**Instalace, montáž**

|   |     |
|---|-----|
| Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž | Ano |
| Vhodné pro montáž do betonu             | Ano |
| Vhodné pro venkovní použití             | Ne  |
| Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy | Ano |
| Vhodné pro mokré čištění                | Ne  |

**Instrukce**

|               |       |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Suché |
|---------------|-------|

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiál | Polyamid (PA)     |
| Povrch   | Práškové lakování |

**Kryt, dveře**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Materiál krytu | Polyamid (PA) |
|----------------|---------------|

**Podmínky použití**

|  |      |
|--|------|
| Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) | 5 kN |
| Svislé zatížení působící na malou plochu                   | 3 kN |

**Kryt, dveře**

|          |          |
|----------|----------|
| Typ víka | Záslepka |
|----------|----------|

**Funkce**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Vhodné pro podlahový žlab | Ano |
|---------------------------|-----|

**Texty**

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Vývod kabelů | Bez kabelového vývodu v krytu |
|--------------|-------------------------------|

**Materiál**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Barva   | Černá – jet black |
| Kód RAL | 9005              |

**Připojení**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet vstupů potrubí | 0 |
|----------------------|---|

**Vybavení**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Počet zásuvek SCHUKO   | 0 |
| Počet nosičů přístrojů | 0 |
| Počet zásuvkových boxů | 0 |

**Bezpečnost**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Stupeň krytí IP                    | IP20 |
| Mechanická odolnost IK             | IK08 |
| Třída ochrany v nepoužívaném stavu | IP30 |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| Bez REACh-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnici RoHS | Ano |

**Ilustrace a výkresy**

