



WH101808F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser/2-polig

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Polanzahl 2

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 49 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 49 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja