



WH101809F

**Insert: Poussoir rotatif/ 1p contact de commut. avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	16 A
------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Matière**

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	49 mm
------------	-------

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm
--------------------------------------	-------

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Commandes et indicateurs**

Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
-------------------------	------------------------

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
-------------	--------------------------------

Type de commutation	Contact inverseur avec position nulle 1-pôle
---------------------	--

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

**Convient pour**

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie / origin en saillie
---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----