



B05768



## Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza rosso IP55 CE 04 INC R

### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Adatto per l'uso esterno | No                 |
| Montaggio su             | Montaggio a parete |

#### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

#### Equipaggiamento

|                |    |
|----------------|----|
| Numero di file | 1  |
| Con serratura  | Sì |

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 4 |
|------------------|---|

#### Serie

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Altezza                      | 150 mm |
| Larghezza                    | 195 mm |
| Profondità                   | 101 mm |
| Profondità di installazione  | 80 mm  |
| Numero di unità in larghezza | 4      |

#### Porta / coperchio

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

#### Connessione

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di ingressi per tubi | 1 |
|-----------------------------|---|

#### Materiali

|            |          |
|------------|----------|
| Materiale  | Plastica |
| Codice RAL | 3000     |
| Colore     | Rosso    |

#### Equipaggiamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con piastra di montaggio | No |
|--------------------------|----|

#### Protezione

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Classe protezione                       | Isolamento classe II          |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07                          |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55                          |
| Tipo di bloccaggio                      | Avvitato<br>Utensile speciale |

### Illustrazioni | Disegni

