



WH101803E

Insert: Interrupteur rotatif S0/ 3 pôles

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	46 x 58 mm
Profondeur	49 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm

Matière

Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/3-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui