



M-RG1358022

**Standardschrank-plus IP55 1350x2200x800 lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	2200 mm
Breite	1350 mm
Tiefe	800 mm

**Normen**

EMV Ausführung	Nein
----------------	------

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Anreichbar
------------	------------

**Zubehör**

Zusatzgerät anreichbar	Ja
------------------------	----

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenmontage	Ja
---------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----