



WH101804E

**Einsatz: Drehschalter S1**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
Nennspannung	250 V

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Abmessungen**

Abmessungen	46 x 58 mm
Tiefe	49 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm

**Werkstoff**

Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

**Texte**

Schaltart/Variante	Serienschalter Schema 1/1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja