



WH101804F

Insert: Interrupteur rotatif S1(3+3) / 1 pôle avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base
--	-----------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma interrupteur double 1/1-pôle

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui