



4416



Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzyylinder Druckguss IP44

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	5 A
-------------	-----

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	240 V
--------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	125 x 100 mm
Einbautiefe	73 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Durchmesser	65 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	5 A
-----------	-----

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schaltart/Variante	2-polig Aus/Wechsel

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja