



4416



### Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	5 A
-------------	-----

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Spannung

Nennspannung	240 V
--------------	-------

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

#### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

#### Abmessungen

Abmessungen	125 x 100 mm
Einbautiefe	73 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	5 A
-----------	-----

#### Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schaltart/Variante	2-polig Aus/Wechsel

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja