



4416

**Int. deviat. 2 poli con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44****Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di commutazione 5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 240 V

MaterialiMateriale Metallo
Plastica**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base con piastra di copertura

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 125 x 100 mm

Profondità di installazione 73 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Diametro 65 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Corrente

Corrente nominale 5 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di commutazione Bipolare interruttore/deviatore

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACh – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì