



4416



**Int. deviat. 2 poli con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione

5 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su

Montaggio a incasso

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale

240 V

**Materiali**

Materiale

Metallo  
Plastica

**Identificazione**

Disposizione di montaggio

Elemento base con piastra di copertura

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione

Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti

1

**Serie**

Serie

125 x 100 mm

Profondità di installazione

73 mm

Profondità delle scatole da incasso

35 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP44

**Architettura**

Elemento di controllo/comando

Chiave

**Corrente**

Corrente nominale

5 A

**Testo**

Tipo di montaggio

Per fissaggio a vite

Tipo di connessione

Con morsetti a vite

Tipo di commutazione

Bipolare interruttore/deviatore

**Sostenibilità**

Senza alogenri

Si

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si