



4416



Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	5 A
---------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	240 V
-------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met volle afdekplaat
---------------	-----------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	125 x 100 mm
Inbouwdiepte	73 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Diameter	65 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	5 A
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Schakelmodus	2-polig uit/wissel

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja