



4416

Uzamykatelný střídavý přepínač 2p. s potiskem, pro cylindrickou vložku, vestavný

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 5 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 240 V

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s plnou krycí deskou

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 125 x 100 mm

Vestavěná hloubka 73 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

Architektura

Řídící/ovládací prvek Klíč

Elektrický proud

Jmenovitý proud 5 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Způsob zapojení 2pólový spínač/přepínač

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano