



4412

**Comm. x ven. bipol. con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44****Caratteristiche tecniche****Controlli e indicatori**

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 2 poli
--	-----------------------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	240 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	5 A
--------------------------	-----

Corrente di commutazione	5 A
--------------------------	-----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

Testo

Tipo di commutazione	Con posizione 0
----------------------	-----------------

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
---------------	----

Conformità REACH – SVHC free	Sì
------------------------------	----

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----