



Comm. x ven. bipol. con stampa da incasso x cilindri di chiusura Pressofus IP44

Caratteristiche tecniche

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane

Interruttore a 2 poli

Materiali

Materiale

Metallo
Plastica

Trattamento

Non trattato



Condizioni di impiego

Tensione nominale

240 V

Corrente

Corrente di commutazione

5 A

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP44

Testo

Tipo di commutazione

Con posizione 0

Tipo di connessione

Con morsetti a vite

Tipo di montaggio

Per fissaggio a vite

Sostenibilità

Senza alogeni

Si

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si