



4412



Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 2-polig

Materiaal

Materiaal Metaal

Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning 240 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 5 A

Schakelstroom 5 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja