



SK602

### Voltmeter Umschalter 7 Stellungen

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

##### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

#### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	70 mm
--------	-------

Tiefe	64 mm
-------	-------

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Spannung

Isolationsspannung Ui	690 V
-----------------------	-------

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

