



SK602

Voltmeter Umschalter 7 Stellungen

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Kapazität

Anzahl Module 3

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1,5 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 6 mm²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 70 mm

Tiefe 64 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Spannung

Isolationsspannung Ui 690 V

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

