



SK602

Voltmeter Umschalter 7 Stellungen

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	70 mm
--------	-------

Tiefe	64 mm
-------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Spannung

Isolationsspannung U _i	690 V
-----------------------------------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

