



SK603

## Amperemeterumschalter 4 Stellungen

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

#### Kapazität

Anzahl Module 3

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

#### Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

#### Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 70 mm

Tiefe 64 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

#### Spannung

Isolationsspannung U<sub>i</sub> 690 V

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 400 - 400 V

#### Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

#### Architektur

Polart 3P+N

#### Ausstattung

Mit Batterie Nein

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

