



EU400

Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4 mm ²

Frequenz

Frequenz	40 - 70 Hz
----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Auslösung

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	999 s
-----------------------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Abmessungen

Höhe	105 mm
Breite	90 mm
Tiefe	69 mm