



EU400

Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

6

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1 - 4 mm²

Frequenz

Frequenz

40 - 70 Hz

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Auslösung

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit

999 s

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Abmessungen

Höhe

105 mm

Breite

90 mm

Tiefe

69 mm