



EU400

Relais de tension et fréquence NA-protection

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Fréquence

Fréquence	40 - 70 Hz
-----------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Déclenchements

Temporisation maximum admissible	999 s
----------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Dimensions

Hauteur	105 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	69 mm