



EU400

## Relaj za nadzor mreže

### Tehničke karakteristike

#### Kapacitet

Broj modula 6

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -20 - 55 °C

Temperatura skladištenja/transporta -25 - 70 °C

#### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 1 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Presjek krutog provodnika 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Frekvencija

Frekvencija 40 - 70 Hz

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Okidanje

Maks. dopušteno vrijeme odgode 999 s

#### Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

#### Dimenzije

Visina 105 mm

Širina 90 mm

Dubina 69 mm